

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K SCLCR/L06
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

