

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269985 20/09
GTIN	4067263786924
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	A20R SCLCR/L09
Koto Ø D_s	20 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	22 mm
Galvutės ilgis L_1	36 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	9 mm
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

