

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 8/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	5 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	A08H SCLCR/L06
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

