

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269985 12/06
GTIN	4067263786900
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	A12L SCLCR/L06
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	14 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Galvutės ilgis L ₁	24,3 mm
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

