

Yale

Trijų taškų sunkių krovinių važiuoklė, LX tipo, su gražulu pasukama, Leistinoji apkrova: 12t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086009 12
GTIN	4025092163798
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Trijų taškų sunkių krovinių važiuoklės, skirtos transportuoti vidutinio sunkumo kroviniams. Su gražulu ir galine važiuoklės dalimi. Abi galinės važiuoklės dalys yra vienodos konstrukcijos ir yra su dviem reguliuojamais jungiamaisiais strypais. Priekinės ir galinės važiuoklės dalys gali pakelti po 50% visos keliamosios galios.

Tiekimo sudėtis:

Trys važiuoklės, du jungiamieji strypai, gražulas.

Techninis aprašymas

Ratukų skaičius priekyje	8
Svoris	80 kg
Ratuko plotis	90 mm
Priekinės lentynos aukštis	115 mm
Reguliavimo diapazonas gale nuo - iki	500 - 1400 mm
Ratukų skaičius gale	8
Galinės lentynos aukštis	115 mm
Leistinoji apkrova	12 t

Ratuko Ø	85 mm
Galinės lentynos plotis	250 mm
Priekinės lentynos ilgis	400 mm
Galinės lentynos ilgis	300 mm
Gamintojo pavadinimas	LX-12
Priekinės lentynos plotis	220 mm
Produkto rūšis	Važiuklė sunkiems kroviniams