

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	36 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	25 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SDUCR/L11
Koto Ø D_s	20 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

