

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269986 25/11
GTIN	4067263787006
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	16 mm
Galvutės ilgis L_1	40 mm
Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Laikiklio ISO kodas	A25R SDUCR/L11
Bendras ilgis L	200 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	31 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

