

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Galvutės ilgis L ₁	43 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L12
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 9
Darbinės dalies ilgis L ₃	13,5 mm
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

