

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A10K SDUCR/L07
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

