

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269986 16/11
GTIN	4067263786986
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	23 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis L ₃	14 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDUCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	180 mm
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

