

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K SDQCR/L07
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis