

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A10K SDQCR/L07
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	125 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis