

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19 mm
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDQCR/L07
Bendras ilgis L	180 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	10 mm
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis