

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269989 20/11
GTIN	4067263787174
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	A20R SDQCR/L11
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	18 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	36 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis L	200 mm
Mažiausias pragražimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis