

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269989 16/07
GTIN	4067263787150
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	19 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	28 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDQCR/L07
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis