

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A20R SDQCR/L11
Bendras ilgis L	200 mm
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Koto Ø D _s	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis