

**Garant****Ištekinimo laikiklis, plieninis, kairin., Koto Ø / plokštelių dydis: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A12L SDQCR/L07
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	15 mm
Paskirtis	kairin.
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis