

Garant**Ištekinimo laikiklis, plieninis, dešininė, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₃	14 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDQCR/L11
Koto Ø D _s	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	23 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Paskirtis	dešininė
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis