



LED natūralios šviesos akumulatoriniai darbiniai šviestuvai COLOUR MATCH, Tipas: MULTI-R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

COLOUR MATCH. Specialūs aukštos CRI vertės LED šviesos diodai **puikiai perteikia spalvas** ir labai ilgai tarnauja. Puikiai tinka visiems dažymo, poliravimo, valymo ir pirminio paviršiaus paruošimo darbams. Skirta naudojimui dažyklose. **Keičiamas stiklinis lęšis** atsparus visų rūšių tirpikliams net ir valant kasdien. **MULTIMATCH R.** Galingas, nešiojamas akumulatorinis darbo šviestuvas su reguliuojama CCT SCAN funkcija. Galinis ekranas akumulatoriaus talpa ir likęs veikimo laikas. Integruota atrama tiesioginiam montavimui prie Scangrip stovo 081252 1,35-3.

Su pakopine CCT SCAN nuskaitymo funkcija. Įjungus, šviestuvas automatiškai nuskaityto objekto paviršių su bendra spalvų spektro sritimi. Fiksavimas galimas bet kuriuo metu. Optimalus dažų defektų nustatymui.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

CRI vertė	95
Šviesos srautas	120 - 1200 lm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Bendras ilgis	165 mm
Akumuliatorių kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
ATEX zona	Nėra
Švietimo trukmė	1 - 10 h
Svoris	820 g
Bendras plotis	155 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvai