

**Garant****ZCMX 070304, Rūšis: HBZ025**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

### Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

## Techninis aprašymas

Grėžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	P
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Kietlydinys	HBZ025
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 070304
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	14 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui