

Garant**ZCMX 070304, Rūšis: HBZ035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir gręžimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Kietlydinys	HBZ035
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 070304
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	14 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui