

**Garant****ZCMX 070304, Rūšis: HBZ030**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

### Modelis:

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekimui.

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HBZ030
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm
Gręžimo pastūma $f$	0,03 - 0,12 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 200 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 070304

Kampo spindulys	0,4 mm
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	14 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui