

**Garant****ZCMX 070304, Rūšis: HBZ140**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

### Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir gręžimui.

## Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 070304
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HBZ140
Pagrindinis naudojimas	M

Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	PVD
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm
Gręžimo pastūma $f$	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	14 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui