



Rankinių sriegiklių rinkinys + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai, Metriniam sriegiui: M3-12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	146175 M3-12
GTIN	4067263802938
Produktų klasė	12K

Aprašymas

Modelis:

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš 3 dalių mašininų sriegiklių rinkinių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 rankinių sriegiklių M3 – M12 rinkinį, susidedantį iš 3-jų vnt. Nr. 130250 ir spiralinių grąžtų Nr. 114031

Techninis aprašymas

metriniam sriegiams	M3–M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 352
Produkto rūšis	sriegiklius

Priedai

Rankinių sriegiklių rinkinys M M3	130150 M3
Rankinių sriegiklių rinkinys M M12	130150 M12
Rankinių sriegiklių rinkinys M M9	130150 M9
Rankinių sriegiklių rinkinys M M5	130150 M5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114150 5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114150 3,3
Tuščia dėžutė Tipas 2	146960 2
Rankinių sriegiklių rinkinys M M8	130150 M8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114150 2,5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114150 10,2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114150 4,2
Rankinių sriegiklių rinkinys M M4	130150 M4
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114150 8,5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M6	130150 M6
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114150 6,8
Rankinių sriegiklių rinkinys M M10	130150 M10
Rankinių sriegiklių rinkinys M M4,5	130150 M4,5
Rankinių sriegiklių rinkinys M M7	130150 M7
Rankinių sriegiklių rinkinys M M3,5	130150 M3,5