

HOLEX**HOLEX Clever Tap aklinių kiaurymių mašininis sriegiklis + karūninis spiralinis grąžtas, Metriniam sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146924 M3-12
GTIN	4067263912309
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš mašiniųjų sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 vnt. mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 135255 ir spiralinį grąžtą Nr. 114031

Techninis aprašymas

metriniam sriegiui	M3–M12
Serija	CleverTap
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371

Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Priedai

Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M5	135855 M5
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M12	135855 M12
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M4	135855 M4
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M6	135855 M6
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M10	135855 M10
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M3	135855 M3
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Tuščia dėžutė Tipas 4	146961 4
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M8	135855 M8