

**Garant****Universalus tikslaus matavimo stalas su 3-D GARANT svirtimi, Stalo ilgis × plotis: 400X250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Produktų klasė	41C

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo plokštumos pritrintos deimantu, su patikros sertifikatu. Masyvi 3 D lankstinė svirtis su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Tolygiai reguliuojama fiksavimo jėga. Lengvai ir paprastai pastatomas. Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis.

Su tiksliu reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 colio ir matuokliams su kregždės uodegos formos kreipiamąja.

Didelis ir guma aptrauktas smagratis (Ø 55 mm) ties šarnyrine svirtimi, kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių.

**Techninis aprašymas**

Prijungimo sriegis	M8
Svoris	17,5 kg
Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>1</sub>	133 mm
3D šarnyrinės jungties veikimo spindulys	290 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>2</sub>	113 mm
Norma	DIN 876/1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas

Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Matavimo stalas

## Paslaugos

KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------