

**Dynaswivel® Pasukama žarnos jungtis, Išorinis prijungimo sriegis: 1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080190 1/4
GTIN	616026954601
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Patentuota žarnos jungtis iš aliuminio.

Dviejuose taškuose **360° pasukama, sumontuota** konstrukcija leidžia laisvai judinti prijungtus įrankius.

Techninis aprašymas

Srauto dydis	11,8 l/s
Išorinis prijungimo sriegis	NPT in
Gamintojo pavadinimas	Dynaswivel 1/4 colio
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Produkto rūšis	Įmova