



12V akumulatorius įskaitant įkroviklį, Tipas: M12NRG201



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Akumulatorius:

- Išmanus valdymas: REDLINK™ elektronika.
- Apsauga nuo perkrovos - apsaugo nuo atsitiktinio akumulatoriaus pažeidimo.
- Temperatūros valdymo sistema - palaiko idealų temperatūros diapazoną, kad užtikrintų maksimalų tarnavimo laiką.
- Vienos celės stebėjimas - užtikrina optimalų įkrovimą ir iškrovimą maksimaliam tarnavimo laikui.
- Gilios iškrovos apsauga - apsaugo nuo celių pažeidimo.
- Iki 2 kartų ilgesnis veikimo laikas, 20% daugiau našumo. Palyginti su kitomis ličio jonų technologijomis ir (arba) ankstesnėmis MILWAUKEE® akumuliatorių technologijomis. Rezultatai priklauso nuo įtampos, įrankio ir panaudojimo srities.
- Integruota, suvirinta rėmo akumulatoriaus konstrukcija su smūgiams jautriais atskyrimo elementais, kurie neleidžia akumuliatoriui sutrūkti, jei yra per didelė vibracija ar įrankis nukrenta.
- Gali būti naudojamas esant ekstremalioms temperatūroms iki -20°C, nedarant įtakos veikimo laikui ir eksploataavimo trukmei.
- Iškrovos apsauga apsaugo nuo celių pažeidimo dėl per didelės iškrovos.

Įkroviklis:

- Elektroninė temperatūros kontrolė optimizuoja įkrovimo greitį, kad apsaugotų nuo perkaitimo ir padidintų akumulatoriaus tarnavimo laiką.
- Kapsulė apsaugo elektroniką nuo dulkių, drėgmės ir smūgių.
- LED užsidega palaipsniui, kad būtų matoma esama akumulatorius įkrovimo būseną.
- REDLITHIUM™ 2,0 Ah akumuliatoriai įkraunami per 40 minučių ar mažiau.

Tiekimo sudėtis:

1× M12 B2 akumuliatorių paketas ir 1× C12 C įkroviklis.

Techninis aprašymas

Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas	40 min
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Vieno akumuliatoriaus svoris	200 g
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai