

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250002 25/12  |
| GTIN             | 4067263121145 |
| Produktų klasė   | 21U           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plokštelės dydis                     | 12 mm           |
| Varžtas atraminei plokštei           | 259027 8        |
| Bendras ilgis L                      | 100 mm          |
| Tinkamos keičiamos plokštelės        | CN.. 1204..     |
| Laikiklio ISO kodas                  | DCLNR/L 2525H12 |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub> | 32 mm           |
| Serija                               | Master Eco      |
| Atraminė plokštelė                   | 259031 49       |
| Koto dydis                           | 25 mm           |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Galvutės ilgis $L_1$          | 30 mm   |
| Spaustukas, varžtas, O žiedas | 259036 22   |
| Norma                         | Gamykliniai standartai                            |
| Paskirtis                     | dešininis   |
| Vidinis aušinimas             | taip  |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$ | 95 laipsniai                                      |
| Paskirtis                     | Apdaila   |
| Paskirtis                     | Apdaila   |
| Produkto rūšis                | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

## Priedai

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Atraminė plokštelė Tipas 49        | 259031 49 |
| Varžtas atraminei plokštei Tipas 8 | 259027 8  |
| Spaustukas Tipas 22                | 259036 22 |