

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, kairin., Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250039 25/12
GTIN	4067263122104
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2525M12
Atraminė plokštelė	259031 49
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 8
Serija	Master Eco
Koto dydis	25 mm
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 22

Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 49	259031 49
Spaustukas Tipas 22	259036 22
Varžtas atraminei plokštei Tipas 8	259027 8