

**Garant**
**GARANT Master eco tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/11mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250628 20/11
GTIN	4067263122111
Produktų klasė	21U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Serija	Master Eco
Atraminė plokštelė	269007 1
Plokštelės dydis	11 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 3
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Bendras ilgis L	125 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020K11
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm

Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 23
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259027 3
Atraminė plokštelė Tipas 1	269007 1