

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250003 20/12
GTIN	4067263121152
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 49
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2020H12
Bendras ilgis L	100 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Serija	Master Eco
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm

Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 22
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 8	259027 8
Spaustukas Tipas 22	259036 22
Atraminė plokštelė Tipas 49	259031 49