

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, kairin., Koto / plokštelių dydis: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250629 20/11
GTIN	4067263122142
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Bendras ilgis L	125 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Atraminė plokštelė	269007 1
Serija	Master Eco
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020K11
Plokštelės dydis	11 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 3
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 23
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Koto dydis	20 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259027 3
Atraminė plokštelė Tipas 1	269007 1