

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250628 25/15
GTIN	4067263122135
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525M15
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Serija	Master Eco
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Atraminė plokštelė	259031 50
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 8
Bendras ilgis L	150 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 24

Koto dydis	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 50	259031 50
Varžtas atraminei plokštei Tipas 8	259027 8