

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250628 20/15
GTIN	4067263122128
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	15 mm
Serija	Master Eco
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020K15
Varžtas atraminei plokštei	259027 8
Bendras ilgis L	125 mm
Atraminė plokštelė	259031 50
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Koto dydis	20 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 24

Galvutės ilgis $L_1$	40 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 8	259027 8
Atraminė plokštelė Tipas 50	259031 50