

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydis: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250631 20/11
GTIN	4067263122302
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269007 1
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020X11
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Serija	Master Eco
Varžtas atraminei plokštei	259027 3
Plokštelės dydis	11 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 23
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..

Bendras ilgis L	95 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte