

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydis: 20/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250631 20/15
GTIN	4067263122319
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 24
Varžtas atraminei plokštei	259027 8
Bendras ilgis L	100 mm
Atraminė plokštelė	259031 50
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020H15
Koto dydis	20 mm

Plokštelės dydis	15 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte