

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, kairin., Koto / plokštelių dydis: 20/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Atraminė plokštelė	259031 50
Bendras ilgis L	125 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020K15
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Plokštelės dydis	15 mm
Koto dydis	20 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 24
Serija	Master Eco

Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 8	259027 8
Atraminė plokštelė Tipas 50	259031 50