

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis:
20/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251914 20/08
GTIN	4067263122333
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	8 mm
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Atraminė plokštelė	259033 6
Laikiklio ISO kodas	DWLNRL 2020K08
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 25
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Serija	Master Eco
Bendras ilgis L	125 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 9
Koto dydis	20 mm

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte