

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260026 20/09
GTIN	4067263122388
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 2020X09
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Koto dydis	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 28
Bendras ilgis L	90 mm
Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L ₁	30 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte