

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	Master Eco
Varžtas atraminei plokštei	259027 9
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Atraminė plokštelė	259033 6
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Laikiklio ISO kodas	DWLN/L 2525M08
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..

Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 25
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte