

Garant
GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/09mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	9 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Serija	Master Eco
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 1616F09
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 28
Koto dydis	16 mm
Norma	DIN ISO 5610

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte