


Garant

GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešinin., Koto / plokštelių dydis: 25/11mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260290 25/11
GTIN	4067263122432
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Serija	Master Eco
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/ L 2525H11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Atraminė plokštelė	269007 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm

Plokštelės dydis	11 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 7
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte