

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260290 20/11
GTIN	4067263122425
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 7
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Koto dydis	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Atraminė plokštelė	269007 1
Serija	Master Eco
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Bendras ilgis L	90 mm

Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2020X11
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte