


**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydis: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260291 16/11
GTIN	4067263122449
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Varžtas atraminei plokštei	269013 6
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1616F11
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Serija	Master Eco
Atraminė plokštelė	269007 1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Koto dydis	16 mm

Bendras ilgis L	80 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte