

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydis: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	80 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 1616F09
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 28
Koto dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Serija	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610

Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte