


**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydis: 25/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	25 mm
Atraminė plokštelė	269007 1
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/ L 2525H11
Bendras ilgis L	100 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 7
Serija	Master Eco
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte