


Garant**GARANT Master Eco tekinimo peilis, trumpas, dešininė, Koto / plokštelių dydis: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Serija	Master Eco
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 1616X11
Bendras ilgis L	85 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 1
Koto dydis	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai

Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte