

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, kairin., Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	269007 1
Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Serija	Master Eco
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 1616H11
Koto dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Varžtas atraminei plokštelei	269013 6
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Bendras ilgis L	100 mm

Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte