

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininė, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261122 25/16
GTIN	4067263122555
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Atraminė plokštelė	259033 5
Serija	Master Eco
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Laikiklio ISO kodas	SVJBR/L 2525X16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..

Bendras ilgis L	110 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 7
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte